

# Guide des fournitures

## Commande de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.






## Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des consommables et des composants Lexmark. L'utilisation de consommables ou de composants tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

## Identification des fournitures ou pièces de rechange

Faites correspondre un ensemble de défaillances répétées d'une page imprimée avec les marques d'une des lignes verticales. La ligne qui correspond le mieux aux défauts visibles sur la page indique la fourniture qui est à l'origine de ces défauts.

Quatre pages couleur et une page vierge seront imprimées avec ce guide. La page présentant un problème de qualité d'impression détermine la couleur de la fourniture défectueuse.

| Unité de développement  |   | Kit de traitement d'images   |   |   |
|---|---|--|---|---|
| 43,9 mm<br>1.73 po.   | 45,5 mm<br>1.79 po.   | 94,2 mm<br>3.71 po.  | 29,8 mm<br>1.17 po.   | 25,1 mm<br>0.99 po.   |
|  |  |  |  |  |



