

Vejledning til medier

Printeren understøtter følgende papirstørrelser og andre specialmediestørrelser. Vælg brugerdefinerede størrelser op til det maksimum, der er angivet til indstillingen Universal.

Understøttede papirstørrelser

Målene gælder kun simpleksudskrivning (enkelt-sided). For dupleksudskrivning (to-sided) er minimumsstørrelsen 139,7 x 210 mm (5,50 x 8.27 tommer).

Papirstørrelse	Mål	Standardbakke til 550 ark (skuffe 1)	Valgfri bakke til 550 ark	Valgfri bakke til 2,000 ark	MP-arkføder	Dupleksenhed
A4	210 x 297 mm (8,27 x 11.7 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,83 x 8.27 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,13 x 5.83 tommer)	X	X	X	✓	X
JIS B5	182 x 257 mm (7,17 x 10.1 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Letter	215.9 x 279.4 mm (8,5 x 11 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	215.9 x 355.6 mm (8,5 x 14 tommer)	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184.2 x 266.7 mm (7,25 x 10.5 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio (Mexico)	215.9 x 340.4 mm (8,5 x 13.4 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Folio	215.9 x 330.2 mm (8,5 x 13 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139.7 x 215.9 mm (5,5 x 8.5 tommer)	✓	✓	X	✓	✓

¹ Understøttes kun af C792-modeller.

² Dette formaterer konvolutstørrelsesindstillingen til 215,9 x 355.6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen specificeres af softwareprogrammet.

Papirstørrelse	Mål	Standardbakke til 550 ark (skuffe 1)	Valgfri bakke til 550 ark	Valgfri bakke til 2,000 ark	MP-arkføder	Dupleksenhed
Universal Bemærk! Slå størrelsesregistrering fra for at understøtte universalstørrelser, der ligger tæt på standardmediestørrelser.	148 x 210 mm til 215,9 x 355.6 mm (5,83 x 8.27 tommer til 8,5 x 14 tommer)	✓	✓	X	✓	✓
	76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 355,6 mm (8.5 x 14 tommer)	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 914,4 mm (8.5 x 36 tommer) ¹	X	X	X	✓	X
	76.2 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 215,9 x 1219,2 mm (8.5 x 48 tommer) ¹	X	X	X	✓	X
7 3/4 Konvolut (Monarch)	98.4 x 190.5 mm (3,875 x 7.5 tommer)	X	X	X	✓	X
9 Konvolut	98.4 x 226.1 mm (3,875 x 8.9 tommer)	X	X	X	✓	X
Com 10 Konvolut	104.8 x 241.3 mm (4,12 x 9.5 tommer)	X	X	X	✓	X
DL Konvolut	110 x 220 mm (4,33 x 8.66 tommer)	X	X	X	✓	X
C5 Konvolut	162 x 229 mm (6,38 x 9.01 tommer)	X	X	X	✓	X
B5 Konvolut	176 x 250 mm (6,93 x 9.84 tommer)	X	X	X	✓	X
Andre konvolutter²	85.7 x 165 mm til 215,9 x 355.6 mm (3,375 x 6.50 tommer til 8,5 x 14 tommer)	X	X	X	✓	X

¹ Understøttes kun af C792-modeller.

² Dette formaterer konvolutstørrelsesindstillingen til 215,9 x 355.6 mm (8,5 x 14 tommer), medmindre størrelsen specificeres af softwareprogrammet.

Opbevaring af papir

Brug denne vejledning til opbevaring af papir for at undgå papirstop og uens udskriftskvalitet:

- Opbevar papir, hvor temperaturen er 21°C, og luftfugtigheden er 40 % for at opnå det bedste resultat. De fleste producenter af etiketter anbefaler udskrivning ved 18 til 24°C med en luftfugtighed mellem 40 og 60 %.
- Opbevar papir i kasser, hvor det er muligt, og på en palle eller hylde i stedet for på gulvet.

- Opbevar de enkelte pakker på en plan overflade.
- Opbevar ikke noget oven på pakkerne med papir.


Undgå papirstop

Anbefalinger for papirskuffer

- Kontroller, at papiret ligger plant i skuffen.
- Du må ikke fjerne en skuffe, mens printeren udskriver.
- Du må ikke lægge papir i en skuffe, mens printeren udskriver. Læg papir i skuffen før udskrivning, eller vent på, at du bliver bedt om det.
- Lægge en passende papirmængde i. Kontroller, at stakhøjden ikke overstiger den angivne maksimale stakhøjde.
- Kontroller, at styrene i papirskuffen eller flerformålsføderen er korrekt placeret, og ikke trykker for hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub papirskuffen helt ind, når papiret er lagt i.

Anbefalinger for papir

- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Læg ikke rynket, krøllet eller fugtigt papir i skufferne.
- Bøj og ret papiret ud, før du lægger det i skufferne.



- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige størrelser, vægt eller typer i den samme stak.
- Kontroller, at alle papirstørrelser og -typer er korrekt angivet i menuerne på printerens kontrolpanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.