

دليل المستلزمات

طلب شراء خرطيش الحبر

عند ظهور الرسالة **xx.88** مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] منخفض أو **xx.88** مستوى الحبر بخرطوشة الحبر [اللون] على وشك الانخفاض، اطلب خرطوشة جديدة.

عند ظهور الرسالة **88.2x** استبدال خرطوشة [اللون]، استبدل الخرطوشة المحددة.

تم تحديد إنتاجية الخرطوشة المقدرة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19798 (بتغطية 5% تقريباً لكل لون). قد يكون لتغطية الطباعة شديدة الانخفاض (أقل من 1.25% لأحد الألوان) لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية لذلك اللون وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاذ الحبر.

خرطيش الحبر وأرقام الأجزاء الموصى بها

اسم الجزء	رقم الجزء
خرطوشة مسحوق حبر أسود عالية الإنتاجية	C925H2KG
خرطوشة مسحوق حبر أصفر عالية الإنتاجية	C925H2YG
خرطوشة مسحوق حبر أرجواني عالية الإنتاجية	C925H2MG
خرطوشة مسحوق حبر سماوي عالية الإنتاجية	C925H2CG

طلب وحدات التصوير

في حالة ظهور الرسالة **xx [Color] imaging unit low (84.xx.84)** انتهاء وحدة التصوير باللون [اللون] أو **xx [Color] imaging unit.84** **nearly low (84.xx)** قرب انتهاء وحدة التصوير باللون [اللون]، اطلب وحدة تصوير بديلة.

في حالة ظهور الرسالة **xx Replace [color] imaging unit and [color] cartridge (84.xx.84)** استبدل وحدة التصوير باللون [اللون] وخرطوشة [اللون]، استبدل وحدة التصوير وخرطوشة مسحوق الحبر المحددتين.

وحدات التصوير وأرقام الأجزاء الموصى بها

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة التصوير باللون الأسود	C925X72G
وحدة التصوير باللون الأصفر	C925X75G
وحدة التصوير باللون الأرجواني	C925X74G
وحدة التصوير باللون السماوي	C925X73G

طلب وحدة صهر أو وحدة نقل

في حالة ظهور الرسالة **xx Fuser life warning (80.xx.80)** تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو **xx Fuser near life warning.80** تحذير قرب انتهاء العمر الافتراضي لوحدة الصهر) أو **xx Transfer module life warning (83.xx.83)** تحذير انتهاء العمر الافتراضي لوحدة النقل، اطلب وحدة صهر أو وحدة نقل بديلة.

في حالة ظهور الرسالة **xx Replace fuser (80.80)** استبدال وحدة الصهر) أو **xx Replace transfer module (83.83)** استبدال وحدة النقل)،
رغب وحدة الصهر أو وحدة النقل الجديدة. للحصول على معلومات التركيب، انظر الوثائق الواردة مع الوحدة.

اسم الجزء	رقم الجزء
جهاز الصهر	100 (40X6094 فولت)
	110 (40X6013 فولت)
	220 (40X6093 فولت)
وحدة النقل	40X6011

طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

في حالة ظهور الرسالة **xx Waste toner bottle nearly full (82.xx.82)** زجاجة نفايات مسحوق الحبر ممتلئة تقريبًا، اطلب زجاجة بديلة لنفايات
مسحوق الحبر.

في حالة ظهور الرسالة **xx Replace waste toner bottle (82.xx.82)** استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر)، استبدل زجاجة نفايات مسحوق الحبر.
ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

اسم الجزء	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C925X76G