

Supplies guide (מדריך חומרים מתכלים)

להזמנת חומרים מתכלים בארה"ב, צור קשר עם Lexmark במספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות אחרות ובאזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הזמנת מחסניות טונר

כאשר מופיעה ההודעה **xx [color] cartridge low.88** (מפליס מחסנית [צבע] נמוך) או **xx [color] cartridge nearly low.88** (מפליס [צבע] כמעט נמוך) הזמן מחסנית חדשה.

כאשר מופיעה ההודעה **Replace [color] cartridge 88 (חסנית [צבע])**, החלף את המחסנית המצוינת.

הערכת תפוקת המחסנית מבוססת על תקן ISO / IEC 19798 (עם כ- 5% כיסוי בכל צבע). כיסוי הדפסה נמוך במיוחד (פחות מ- 1. 25% בצבע מסוים) למשך פרקי זמן ארוכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה של צבע זה ועלול לגרום לתקלות בפעולת חלקי המחסנית לפני סיום ניצול הטונר.

מחסניות טונר מומלצות ומספרים קטלוגיים

שם רכיב	מק"ט
מחסנית טונר שחור בתפוקה גבוהה	C950X2KG
מחסנית טונר צהוב בתפוקה גבוהה	C950X2YG
מחסנית טונר מגנטה בתפוקה גבוהה	C950X2MG
מחסנית טונר ציאן בתפוקה גבוהה	C950X2CG

הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

כאשר מופיעה ההודעה **xx [Color] photoconductor low.84** (פוטוקונדוקטור [צבע] נמוך) או **xx [Color] photoconductor nearly low** (פוטוקונדוקטור [צבע] כמעט נמוך), הזמן יחידת פוטוקונדוקטור להחלפה.

כאשר מופיעה ההודעה **xx Replace [color] photoconductor.84** (החלף פוטוקונדוקטור [צבע]), החלף את הפוטוקונדוקטור המצוין.

יחידות פוטוקונדוקטור ומספרי חלקים מומלצים.

שם רכיב	מק"ט
יחידת פוטוקונדוקטור • Black (שחור) • Cyan (ציאן) • Magenta (מגנטה) • Yellow (צהוב)	C950X71G
ערכת פוטוקונדוקטור CMY (ציאן, מגנטה, צהוב) הערה: יחידות פוטוקונדוקטור CMY עשויות להגיע לסוף החיים בו זמנית.	C950X73G

הזמנת בקבוק פסולת טונר

כאשר מופיעה ההודעה **xx Waste toner bottle nearly full.82** (בקבוק פסולת הטונר כמעט מלא), הזמן בקבוק פסולת טונר להחלפה.

כאשר מופיעה ההודעה **Replace waste toner bottle.82 xx** (החלף בקבוק פסולת טונר), החלף את בקבוק פסולת הטונר.

הערה: לא מומלץ לעשות שימוש חוזר בבקבוק פסולת טונר.

שם רכיב	מק"ט
בקבוק פסולת טונר	C950X76G

הזמנת מחסניות סיכות שדכן

כאשר מוצגת ההודעה **Staples Low** (כמות סיכות מעטה) או **Staples Empty** (מחסנית סיכות ריקה), הזמן את מחסנית הסיכות הרשומה.

למידע נוסף, עיין באיורים שבחלק הפנימי של דלת שדכן הסיכות.

שם רכיב	מק"ט
מחסניות סיכות--חבילה של 3 (סיכות G5)	25A0013
סיכות חוברת מתקדמות (סיכות G11 וסיכות G12)	21Z0357