

소모품 설명서

다음 표에는 소모품을 주문하기 위한 부품 번호가 나와 있습니다.

부품 번호

부품 이름	부품 번호	프린터용
청록색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지	C734H1CG	C734, C736, X734, X736, X738
자홍색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지	C734H1MG	C734, C736, X734, X736, X738
노란색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지	C734H1YG	C734, C736, X734, X736, X738
검정색 대용량 반환 프로그램 토너 카트리지	C736H1KG	C736, X736, X738
청록색 반환 프로그램 토너 카트리지	C734A1CG	C734, C736, X734, X736, X738
자홍색 반환 프로그램 토너 카트리지	C734A1MG	C734, C736, X734, X736, X738
노란색 반환 프로그램 토너 카트리지	C734A1YG	C734, C736, X734, X736, X738
검정색 반환 프로그램 토너 카트리지	C734A1KG	C734, C736, X734, X736, X738
청록색 대용량 토너 카트리지	C734H2CG	C734, C736, X734, X736, X738
자홍색 대용량 토너 카트리지	C734H2MG	C734, C736, X734, X736, X738
노란색 대용량 토너 카트리지	C734H2YG	C734, C736, X734, X736, X738
검정색 대용량 토너 카트리지	C736H2KG	C736, X736, X738
청록색 토너 카트리지	C734A2CG	C734, C736, X734, X736, X738
자홍색 토너 카트리지	C734A2MG	C734, C736, X734, X736, X738
노란색 토너 카트리지	C734A2YG	C734, C736, X734, X736, X738
검정색 토너 카트리지	C734A2KG	C734, C736, X734, X736, X738
포토컨덕터	C734X20G	C734, C736, X734, X736, X738
PC 장치, 멀티 팩	C734X24G	C734, C736, X734, X736, X738
포토컨덕터, 멀티 팩 TAA	C734X44G	C734, C736, X734, X736, X738
퓨저(100V)	40X5095	C734, C736, X734, X736, X738
퓨저(115V)	40X5093	C734, C736, X734, X736, X738
퓨저(230V)	40X5094	C734, C736, X734, X736, X738
전송 모듈	40X5096	C734, C736, X734, X736, X738
페토너통	C734X77G	C734, C736, X734, X736, X738

토너 카트리지 주문

88 청록색 카트리지 부족, 88 자홍색 카트리지 부족, 88 노란색 카트리지 부족 또는 88 검정색 카트리지 부족이 나타나면 새 카트리지를 주문하십시오.

88 청록색 카트리지 교체, 88 자홍색 카트리지 교체, 88 노란색 카트리지 교체 또는 88 검정색 카트리지 교체가 나타나면 반드시 해당 카트리지를 교체하십시오.

카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준(컬러당 약 5% 밀도)을 기준으로 합니다. 너무 낮은 밀도(컬러 당 1.25% 미만)로 장시간 인쇄하면 해당 컬러의 실제 출력에 좋지 않은 영향을 끼칠 수 있으며 토너가 완전히 소모되기 전에 카트리지 부품에 고장이 발생할 수 있습니다.

포토컨덕터 주문

84 포토컨덕터 부족 또는 84 <color> 포토컨덕터 부족이 나타나면 교체용 포토컨덕터를 주문하십시오.

84 <color> 포토컨덕터 교체가 나타나면 반드시 해당 포토컨덕터를 교체하십시오.

부품 이름	부품 번호
포토컨덕터	C734X20G
PC 장치, 멀티 팩	C734X24G

퓨저 또는 전송 모듈 주문

80 퓨저 수명 경고 또는 83 전송 모듈 수명 경고가 나타나면 교체할 퓨저 또는 전송 모듈을 주문하십시오.

80 퓨저 교체 또는 83 전송 모듈 교체가 나타나면 새 퓨저 또는 새 전송 모듈을 설치하십시오. 설치 정보를 보려면 부품과 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
퓨저	40X5095(100V) 40X5093(115V) 40X5094(230V)
전송 모듈	40X5096

페토너통 주문

82 페토너통 거의 다 찼음이 나타나면 새 페토너통을 주문하십시오. 82 페토너통 교체가 나타나면 반드시 페토너통을 교체하십시오.

참고: 페토너통은 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

부품 이름	부품 번호
페토너통	C734X77G

ADF 유지보수 품목 주문

부품 이름	부품 번호
ADF 분리 패드	40X5187
ADF 선택 패드	40X5189